

Dugattyús hajtómű DFPK-46-17-S-T32-V4

Cikkszám: 8198976

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|---|
| Állítóhajtás mérete | 46 |
| Löket | 17 mm |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Pozíciófelismerés | mechanikus kijelzővel |
| Vezérlőfunkció | Rugóerő által nyitott, NO |
| Üzemi nyomás | 0.5 MPa...1 MPa 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Csapághőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Védettség | IP65 IP67 |
| Környezeti hőmérséklet | 0 °C...60 °C |
| Terméksúly | 1243 g |
| Pneumatikus csatlakozó | G1/8 belső menet |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Fedél alapanyaga | Öntött rozsdamentes acél |
| Tömítések alapanyaga | FPM |
| Ház alapanyaga | Öntött rozsdamentes acél |
| Ház anyagszáma | 1.4408 |
| Dugattyúrúd alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |