


# Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-D60-80G-G2

Cikkszám: 8199480

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	77.4 mm...77.4 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min...6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...-25 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...-10 °C
Tehetlenségi nyomaték	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgatónyomaték	21 Nm
Terméksúly	1500 g...1500 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D60 D60C
Interfész kód Motor In	80G
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis