

Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-L38-70GA-G2

Cikkszám: 8199483

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	42.5 mm...42.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min...8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...-25 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...-10 °C
Tehetlenségi nyomaték	4 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	4.4 Nm
Terméksúly	598 g...598 g
Interfész kód, működtető szerkezet	L38
Interfész kód Motor In	70GA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis