

Fedélkészlet VAVC-F12-SCC-32-P

Cikkszám: 8201224

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|---|
| DN névleges szélesség | 32 |
| Robbanásvédelem | 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX) |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Közeg | Gőz Ásványi olaj alapú hidraulika olaj Inert gázok Ásványi olaj Víz szűrt sűrített levegő, 200 µm szűrő semleges folyadékok |
| Közeggel kapcsolatos megjegyzések | Gáznemű közeg csak akkor megengedett, ha az áramlás áthalad a szelep üléken. |
| Közeghőmérséklet | 100 °C...230 °C |
| Környezeti hőmérséklet | 0 °C...60 °C |
| Csapághőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Terméksúly | 1080 g |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Fedél alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |
| Az orsótömítés alapanyaga | PTFE |
| Ülértömítés alapanyaga | PEEK |