

**Megfogóujj sapka**  
**HAMA-GA-B33-40-2-S-40-BU**  
Cikkszám: 8203480

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                              | Érték                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Méret                                 | 40                                              |
| Min. megfogható átmérő                | 30 mm                                           |
| Max. megfogható átmérő                | 55 mm                                           |
| Munkalöket                            | 0 mm...55 mm                                    |
| A megfogóujjak száma                  | 2                                               |
| Kialakítás                            | megfogókhoz                                     |
| Szerkezeti felépítés                  | formára illeszkedő<br>súrlódásos kapcsolat      |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III                              |
| Élelmiszerekkel használható           | Lásd a bővebb anyaginformációt                  |
| Környezeti hőmérséklet                | 0 °C...60 °C                                    |
| Terméksúly                            | 68 g                                            |
| Szín                                  | kék                                             |
| Shore-keménység                       | A 40 +5                                         |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                               |
| Megfogóujj anyaga                     | VMQ (szilikon), fémdetektálható                 |