

Megfogóujj sapka
HAMA-GA-B33-100-4-S-40-BU
Cikkszám: 8203482

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	100
Min. megfogható átmérő	80 mm
Max. megfogható átmérő	110 mm
Munkalöket	30 mm...125 mm
A megfogóujjak száma	4
Kialakítás	megfogókhoz
Szerkezeti felépítés	formára illeszkedő súrlódásos kapcsolat
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	315 g
Szín	kék
Shore-keménység	A 40 +5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Megfogóujj anyaga	VMQ (szilikon), fémdetektálható