

Megfogóujj sapka
HAMA-GA-B33-70-3-S-40-BU
Cikkszám: 8203485

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	70
Min. megfogható átmérő	55 mm
Max. megfogható átmérő	80 mm
Munkalöket	20 mm...90 mm
A megfogóujjak száma	3
Kialakítás	megfogókhoz
Szerkezeti felépítés	formára illeszkedő súrlódásos kapcsolat
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	114 g
Szín	kék
Shore-keménység	A 40 +5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Megfogóujj anyaga	VMQ (szilikon), fémdetektálható