

Csatlakozó EAMD-42-40-19-16X25-U

Cikkszám: 8203727

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	19 mm
2. tartó átmérője	16 mm
Méret	42
Névleges hossz	40 mm...40 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min...6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...-25 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...-25 °C
Tehetlenségi nyomaték	38 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	21 Nm
Terméksúly	190 g...190 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis