


# Guide unit FEN-12/16-200-KF

Cikkszám: 8204030

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12/16
Löklet	200 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Szerkezeti felépítés	Vezető
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Max. erő Fy	520 N
Max. erő Fy, statikus	830 N
Max. Fz erő	520 N
Max. Fz erő, statikus	830 N
Max. Mx nyomaték	12 Nm
Statikus Mx max. nyomaték	20 Nm
Max. My nyomaték	7 Nm
Max. My statikus nyomaték	12 Nm
Max. Mz nyomaték	7 Nm
Max. nyomaték Mz, statikus	12 Nm
Tolóerő	15 N
Mozgatott tömeg	401 g
Terméksúly	669 g
Rögzítés módja	belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Vezetőelem alapanyaga	Edzett acél
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Járomlap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált