


Guide unit FENG-32-400-GF

Cikkszám: 8204067

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|---|
| Méret | 32 |
| Löklet | 400 mm |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Vezető | Siklócsapágyas vezeték |
| Szerkezeti felépítés | Vezető |
| Robbanásvédelem | Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -20 °C...80 °C |
| Tolóerő | 30 N |
| Mozgatott tömeg | 1158 g |
| Terméksúly | 2250 g |
| Rögzítés módja | belső menettel |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Vezetőelem alapanyaga | erősen ötvözött acél |
| Ház alapanyaga | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált |
| Járomlap alapanyaga | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált |