


Lágy megfogó

HPSX-40-2-S-40-BU-RA50

Cikkszám: 8207885

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Munkalöket	0 mm...55 mm
Min. megfogható átmérő	30 mm
Max. megfogható átmérő	55 mm
Hajtásmód	pneumatikus
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Megfogófunkció	Adaptív
A megfogóujjak száma	2
Szerkezeti felépítés	formára illeszkedő súrlódásos kapcsolat
Üzemi nyomás	-0.085 MPa...0.02 MPa -0.85 bar...0.2 bar -12.325 psi...2.9 psi
Sapka repedésnyomása	0.06 MPa 0.6 bar 8.7 psi
Megfogó max. munkafrekvenciája	5 Hz
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Védettség	IP69K
Teljes megfogóerő	5 N
Terméksúly	240 g
Rögzítés módja	ISO 9409-1-50-4-M6 után
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Adapter alapanyaga	PA-erősítéssel
Csavarok alapanyaga	Rozsdamentes acél

Jellemző	Érték
Megfogóújj anyaga	VMQ (szilikon), fémdetektálható
Sapka alapanyaga	POLYAMID-erősítéssel
Szín	kék
Shore-keménység	A 40 +5