


Lágy megfogó

HPSX-70-3-S-40-BU-RA50

Cikkszám: 8207889

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	70
Munkalöket	20 mm...90 mm
Min. megfogható átmérő	55 mm
Max. megfogható átmérő	80 mm
Hajtásmód	pneumatikus
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Megfogófunkció	Adaptív
A megfogóujjak száma	3
Szerkezeti felépítés	formára illeszkedő súrlódásos kapcsolat
Üzemi nyomás	-0.085 MPa...0.02 MPa -0.85 bar...0.2 bar -12.325 psi...2.9 psi
Sapka repedésnyomása	0.06 MPa 0.6 bar 8.7 psi
Megfogó max. munkafrekvenciája	5 Hz
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Védettség	IP69K
Teljes megfogóerő	10 N
Terméksúly	318 g
Rögzítés módja	ISO 9409-1-50-4-M6 után
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Adapter alapanyaga	PA-erősítéssel
Csavarok alapanyaga	Rozsdamentes acél

Jellemző	Érték
Megfogóújj anyaga	VMQ (szilikon), fémdetektálható
Sapka alapanyaga	POLYAMID-erősítéssel
Szín	kék
Shore-keménység	A 40 +5