


Axial kit EAMM-A-X22-42A

Cikkszám: 8210057

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	10000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	0.95 Nm
Terméksúly	60 g
Interfész kód, működtető szerkezet	X22
Interfész kód Motor In	42 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis