



# nyomáserősítő PBPA-40-10-A

Cikkszám: 8210527

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Dugattyú Ø	40 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Kettős dugattyús nyomásfokozó
Nyomáskijelző	G1/8-hoz előkészítve
2 kimeneti nyomás	0.4 MPa...1 MPa 4 bar...10 bar 58 psi...145 psi
Üzemi nyomás	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
1. bemeneti nyomás	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
Megjegyzés a nyomásszabályozási tartományhoz	Amikor a szabályozó rugója teljesen meg van feszítve, a maximális kimeneti nyomás 40%-kal túlléphető.
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:3:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	5 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Terméksúly	1000 g
Rögzítés módja	M4 belső menettel
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
3. pneumatikus csatlakozás	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis