

# Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-C68-16-138C-S5

Cikkszám: 8216593

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	84 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	5500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 100%
Védettség	IP69K
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	128 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgatónyomaték	60 Nm
Terméksúly	2960 g
Interfész kód, működtető szerkezet	C68-16
Interfész kód Motor In	138C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis