

Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-60-C42-6-68C-91-S5

Cikkszám: 8216596

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|------------------------|
| Méret | 60 |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Hajtásáttétel | 1:1 |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Csapághőmérséklet | -25 °C...60 °C |
| Relatív páratartalom | 0 - 100% |
| Védettség | IP69K |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 27.6 kgmm ² |
| Átvihető forgatónyomaték | 3 Nm |
| Terméksúly | 1640 g |
| Interfész kód, működtető szerkezet | C42-6 |
| Interfész kód Motor In | 68C |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |