

# Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-60-C42-8-68C-91-S5

Cikkszám: 8216597

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	60
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 100%
Védettség	IP69K
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	27.6 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgatónyomaték	3 Nm
Terméksúly	1640 g
Interfész kód, működtető szerkezet	C42-8
Interfész kód Motor In	68C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis