

Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-86-C50-10-88C-102-S5

Cikkszám: 8216599

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	86
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 100%
Védettség	IP69K
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	174 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	9.5 Nm
Terméksúly	2990 g
Interfész kód, működtető szerkezet	C50-10
Interfész kód Motor In	88C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis