


Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-145-C68-16-138C-188-S5

Cikkszám: 8216603

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	145
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 100%
Védettség	IP69K
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	2221 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	50 Nm
Terméksúly	10600 g
Interfész kód, működtető szerkezet	C68-16
Interfész kód Motor In	138C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis