


Vákuumbiztosító szelep ISV-M5-F1A

Cikkszám: 8217206

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M5
Kidobó impulzus alkalmassága	8 MPa 8 bar
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Szükséges szívótérfogat -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi) esetén	1 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	Alkalmas csökkentett Cu/Zn/Ni értékű akkumulátorok gyártására (F1a)
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	4 g
Rögzítés módja	becsavarozható
1. pneumatikus csatlakozás	M5
2. pneumatikus csatlakozó	M5
Szűrő alapanyaga	Szinterezett bronz
Ház alapanyaga	erősen ötvözött acél