

# Kör keresztmetszetű henger DPRA-N-1 1/2"-1-ME-N

Cikkszám: 8217872

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték  |
|---------------------------------------|--|
| Löket                                 | 1 hüvelyk  |
| Dugattyú Ø                            | 1 1/2"   |
| Dugattyúrúd menete                    | 7/16-20 UNF-2A   |
| Csillapítás                           | nincs csillapítás  |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint  |
| Dugattyúrúdvég                        | Külső menet  |
| Szerkezeti felépítés                  | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Hengercső                         |
| Pozíciófelismerés                     | nélkül   |
| Csavaróbiztosíték/vezető              | kerek dugattyúrúd  |
| Üzemi nyomás                          | 9.99 psi...150 psi   |
| Működési mód                          | kettős működésű  |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010[7:4:4] szerint               |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály          | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                     |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III   |
| Környezeti hőmérséklet                | -40 °F...300 °F  |
| Terméksúly                            | 0.77 lb  |
| Pneumatikus csatlakozó                | 1/8 NPT  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis  |
| Tömítések alapanyaga                  | NBR  |
| Dugattyúrúd alapanyaga                | erősen ötvözött rozsdamentes acél                            |
| Hengercső alapanyaga                  | erősen ötvözött rozsdamentes acél                            |