

Kör keresztmetszetű henger DPRA-N-2"-2-NGP4-N

Cikkszám: 8217880

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--|
| Löket | 2 hüvelyk |
| Dugattyú Ø | 2" |
| Dugattyúrúd menete | 1/2-20 UNF-2A |
| Csillapítás | nincs csillapítás |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Dugattyúrúdvég | Külső menet |
| Szerkezeti felépítés | Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső |
| Pozíciófelismerés | nélkül |
| Csavaróbiztosíték/vezető | kerek dugattyúrúd |
| Üzemi nyomás | 9.99 psi...150 psi |
| Működési mód | kettős működésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010[7:4:4] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Környezeti hőmérséklet | -40 °F...300 °F |
| Terméksúly | 1.58 lb |
| Pneumatikus csatlakozó | 1/4 NPT |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömítések alapanyaga | NBR |
| Dugattyúrúd alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |
| Hengercső alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |