


# Mágnestekercs VACF-B-B1-1

Cikkszám: 8220305

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                        | Érték                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Beépítési helyzet                               | tetszés szerint                              |
| Megfelel a szabványnak                          | IEC 61010-1                                  |
| Bekapcsolási időtartam                          | 100%                                         |
| Szigetelési osztály                             | H                                            |
| Tekercsparaméterek                              | 24 V DC: 3,3 W                               |
| Megengedett feszültség-ingadozások              | +/- 10%                                      |
| Engedély                                        | c UL us - Recognized (OL)                    |
| Tanúsítványt kiállító szerv                     | UL MH18122                                   |
| A környezeti és a közeg hőmérséklet korlátozása | -20 - 50°C<br>blokkos rögzítéshez            |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel         |
| LABS konformitás                                | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Közeghőmérséklet                                | -20 °C...60 °C                               |
| Védettség                                       | IP65                                         |
| Környezeti hőmérséklet                          | -20 °C...60 °C                               |
| Terméksúly                                      | 49 g                                         |
| Elektromos csatlakozó                           | B forma<br>az EN 175301-803 szabvány szerint |
| Rögzítés módja                                  | recés anyával                                |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések           | RoHS-kompatibilis                            |
| Ház alapanyaga                                  | PA<br>Acél                                   |
| Mágnestekercs alapanyaga                        | Réz<br>Acél<br>Hőre lágyuló                  |
| Tekercs alapanyaga                              | Réz                                          |