


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-C42-6-89CA-S5

Cikkszám: 8230176

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	60.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 100%
Védettség	IP69K
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	5.87 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	6.5 Nm
Terméksúly	670 g
Interfész kód, működtető szerkezet	C42-8
Interfész kód Motor In	68C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis