


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-C50-10-90CA-S5

Cikkszám: 8230184

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	51 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 100%
Védettség	IP69K
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	5.87 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	12.5 Nm
Terméksúly	870 g
Interfészkód, működtető szerkezet	C50-10
Interfészkód Motor In	90CA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis