

Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-C68-16-114CC-S5

Cikkszám: 8230191

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	78.2 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	6500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 100%
Védettség	IP69K
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	34.8 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	21 Nm
Terméksúly	2160 g
Interfész kód, működtető szerkezet	C68-16
Interfész kód Motor In	114CC
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis