


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-C68-16-135CA-S5

Cikkszám: 8230193

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	88.2 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	5500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 100%
Védettség	IP69K
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	128 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	60 Nm
Terméksúly	3450 g
Interfészkód, működtető szerkezet	C68-16
Interfészkód Motor In	135CA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis