

Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-C68-16-134CA-S5

Cikkszám: 8230194

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	95.7 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	6500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 100%
Védettség	IP69K
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	34.8 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	21 Nm
Terméksúly	3530 g
Interfészkód, működtető szerkezet	C68-16
Interfészkód Motor In	134CA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis