

Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-C80-19-120CA-S5

Cikkszám: 8230196

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|------------------------|
| Névleges hossz | 80 mm |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Hajtásáttétel | 1:1 |
| Max. fordulatszám | 6500 1/min |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Csapághőmérséklet | -25 °C...60 °C |
| Relatív páratartalom | 0 - 100% |
| Védettség | IP69K |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 34.8 kgmm ² |
| Átvihető forgatónyomaték | 21 Nm |
| Terméksúly | 3340 g |
| Interfészkód, működtető szerkezet | C80-19 |
| Interfészkód Motor In | 120CA |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |