

Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-C80-19-155CA-S5

Cikkszám: 8230200

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	82 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	5500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 100%
Védettség	IP69K
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	128 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	60 Nm
Terméksúly	3740 g
Interfészkód, működtető szerkezet	C80-19
Interfészkód Motor In	155CA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis