


Kábel
NEYM-F- -Q9
Cikkszám: 8242219

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Terméksúly	0.223 kg...6.69 kg
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...850 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	0 V...630 V
Áramterhelhetőség	17.8 A
Védővezető csatlakozás	nem érhető el
Kábelátmérő	11.5 mm
Kábelszerkezet	4 x 1,5 mm ² + (2 x 0,75 mm ²) + (4 x 0,14 mm ² + 2 x 0,2 mm ²)
Védettség	IP00
Környezeti hőmérséklet	90 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	90 °C
Csapághőmérséklet	70 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-E
Kábelköpeny színe	szürke