

Giunto EAMD-42-40-16-16X25

Codice prodotto: 5153079

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	16 mm
Diametro di montaggio 2	16 mm
Dimensione	42
Lunghezza nominale	40 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	6000 1/min
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Momento di inerzia di massa	39 kgmm ²
Coppia trasmissibile	17 Nm