

Cavo motore KMTR-AC-10

Codice prodotto: 526740

FESTO

per servomotori MTR-AC-55/70/100.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Min. raggio di curvatura cavo	100 mm
Composizione cavo	4 x 0,25 mm ² + 4 x 1 mm ² schermato
Lunghezza cavo	10 m
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PUR