Connettore con cavo
KMYZ-4-5,0-B-EX

Codice prodotto: 550482

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Classificazione marittima	Vedere certificato
Tipo di montaggio	Sull'elettrovalvola tramite vite centrale M2
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso prodotto	62.5 g
Collegamento elettrico	Connettore femmina angolare Cavo Forma quadrata MSZB
Intervallo di tensione d'esercizio DC	3 V...36 V
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	1 A
Immunità alle sovratensioni	900 V
Collegamento conduttore di protezione	Non disponibile
Lunghezza del cavo	5 m
Caratteristiche cavo	Standard
Struttura del cavo	2 x 0,35 mm²
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Materiale della guaina del cavo	PVC
Materiale corpo	PA
Materiale del contatto elettrico	Bronzo