

# Puntale pipetta monouso DHAP-1000-TA1-P960R

Codice prodotto: 8160284

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Volume	1000 µl
Dimensioni del pacchetto	960
Design	Porta puntali per pipette monouso di Festo da 20...1000 µl
Tipo di confezione	Rack
Bioburden	ATP: < $2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE / TSE: gratuito DNA: < 32 pg menschliche DNA Dnasi: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ unità Kunitz/µl Endotossina: $\leq 0,001$ EU/ml Rnasi: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ unità Kunitz/µl
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	5 °C...40 °C
Nota sulla temperatura di stoccaggio	per trasporto temporaneo in confezioni -25 ... 55 °C
Umidità relativa dell'aria	10 - 90 % Non condensante
Condizioni ambientali	Pressione atmosferica 80 ... 106 kPa
Temperatura ambiente	5 °C...40 °C
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della punta della pipetta	PP