

Puntale pipetta monouso DHAP-1000-TA1FS-P960R

Codice prodotto: 8160287

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Volume	1000 µl
Dimensioni del pacchetto	960
Design	Porta puntali per pipette monouso di Festo da 20...1000 µl
Tipo di confezione	Rack
Filtro	sì
Bioburden	ATP: < $2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE / TSE: gratuito DNA: < 32 pg menschliche DNA Dnasi: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ unità Kunitz/µl Endotossina: $\leq 0,001$ EU/ml Rnasi: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ unità Kunitz/µl
Sterilità	SAL 1E-6, pre-sterilizzato
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	5 °C...40 °C
Nota sulla temperatura di stoccaggio	per trasporto temporaneo in confezioni -25 ... 55 °C
Umidità relativa dell'aria	10 - 90 % Non condensante
Condizioni ambientali	Pressione atmosferica 80 ... 106 kPa
Temperatura ambiente	5 °C...40 °C
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della punta della pipetta	PP