

Blocco di collegamento VABS-P4-8S-G18

Codice prodotto: 8186785

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	12 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Caratteristiche speciali	Ossigeno compatibile con la norma DIN EN 1797
Design	Direzione di attacco sul lato
Numero max di posti valvola	1
Pressione di lavoro	0 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Gas inerti Aria Ossigeno
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato non possibile Dimensioni massime delle particelle 10 µm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-40 °C...80 °C
Temperatura del fluido	5 °C...50 °C
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Peso prodotto	40 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale sottobase	Lega di alluminio forgiato anodizzato