

# Sottobase VABS-K2-10S-16-M5-P

Codice prodotto: 8186875

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	10
Dimensione nominale	1.6 mm
Dimensione valvola	10 mm
Attacco fluido	Filetto femmina M5
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Direzione di attacco sul lato
Numero max di posti valvola	1
Direzione del flusso	Non reversibile
Fluido di lavoro	Fluido liquido Fluidi gassosi
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Controllare la resistenza dei materiali che entrano in contatto con i fluidi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura del fluido	0 °C...50 °C
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Coppia massima di serraggio per il montaggio della valvola	0.2 Nm
Coppia massima di serraggio per il raccordo filettato	1 Nm
Coppia di serraggio max.	1.8 Nm
Peso prodotto	20 g
Metodo di montaggio per sottobase	Con foro passante
Metodo di montaggio per valvola	Tramite filetto femmina
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale sottobase	PEEK