

# Piastra di adattamento VABA-C13-100-1-F90-G12-G14

Codice prodotto: 8189576

**FESTO**



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	180 240 300 360 480 700 720 900
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Adattatore per attuatore rotativo
Attacco valvola conforme allo standard	VDI/VDE 3845-1
Pressione d'esercizio	0 MPa...0.9 MPa
Pressione di lavoro	0 bar...9 bar
Protezione antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Gas inerti
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato non possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura del fluido	-40 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Peso prodotto	2530 g
Tipo di montaggio	Con accessori
Attacco pneumatico	Progettazione sottobase, trasmissione
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/2
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 3	G1/2
Collegamento pneumatico, porta 4	G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale coperchio	Lega di alluminio anodizzato liscio per lavorazione plastica (20 µm)
Materiale guarnizioni	EPDM NBR

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Materiale corpo	Lega di alluminio anodizzato liscio per lavorazione plastica (20 µm)
Materiale viti	Acciaio inossidabile ad alta lega