

Cartuccia NPQX-D-PC19-T38-P10

Codice prodotto: 8189810

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Standard
Dimensione nominale	6.4 mm
Profondità di inserimento del tubo	20.1 mm
Tipo di guarnizione sul perno a vite	Senza guarnizione
Posizione di montaggio	Orizzontale
Progettazione	Esecuzione diritta
Dimensioni del pacchetto	10
Design	Principio push-pull
Pressione d'esercizio	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
Pressione di lavoro	-0.95 bar...10 bar
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	10 g
Tipo di montaggio	Tramite graffa di sicurezza
Collegamento pneumatico, porta 1	Cartuccia 15 mm
Collegamento pneumatico, porta 2	Per diametro esterno della tubazione di 3/8"
Colore dell'anello di rilascio	Blu
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Rinforzato con PA