

Giunto EAMD-56-56-25-23X27-U

Codice prodotto: 8196717

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	25 mm
Diametro di montaggio 2	23 mm
Dimensione	56
Lunghezza nominale	56 mm...56 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	5500 1/min...5500 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...-25 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...-25 °C
Momento di inerzia di massa	172 kgmm ²
Coppia trasmissibile	58 Nm
Peso prodotto	459 g...459 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)