


Kit assiale EAMM-A-S48-60RA-G2

Codice prodotto: 8197474

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-------------------------------------|---|
| Lunghezza nominale | 50.5 mm...50.5 mm |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Velocità di rotazione max. | 8000 1/min...8000 1/min |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -25 °C...-25 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95% |
| Grado di protezione | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...-10 °C |
| Momento di inerzia di massa | 5.87 kgmm ² |
| Coppia trasmissibile | 12.5 Nm |
| Peso prodotto | 280 g...280 g |
| Codice interfaccia, attuatore | S48 |
| Codice interfaccia, ingresso motore | 60RA |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |