

Kit assiale EAMM-A-S95-120G

Codice prodotto: 8197476

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	100.5 mm...100.5 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	5500 1/min...5500 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...-25 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...-10 °C
Momento di inerzia di massa	128 kgmm ²
Coppia trasmissibile	75 Nm
Peso prodotto	4350 g...4350 g
Codice interfaccia, attuatore	S95
Codice interfaccia, ingresso motore	120G
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)