


# Kit assiale EAMM-A-S48-80P

Codice prodotto: 8197480

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	72 mm...72 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	6000 1/min...6000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...-25 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...-10 °C
Momento di inerzia di massa	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasmissibile	17 Nm
Peso prodotto	590 g...590 g
Codice interfaccia, attuatore	S48
Codice interfaccia, ingresso motore	80P 80PA 80RA
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)