


Kit assiale EAMM-A-D50-60H-S1-G2

Codice prodotto: 8197491

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-------------------------------------|---|
| Lunghezza nominale | 78 mm...78 mm |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Velocità di rotazione max. | 6000 1/min...6000 1/min |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -25 °C...-25 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95% |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...-10 °C |
| Momento di inerzia di massa | 34.8 kgmm ² |
| Coppia trasmissibile | 21 Nm |
| Peso prodotto | 950 g...950 g |
| Codice interfaccia, attuatore | D50 |
| Codice interfaccia, ingresso motore | 60H |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |