


Kit assiale EAMM-A-D60-100A-G2

Codice prodotto: 8197500

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	77.4 mm...77.4 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	6000 1/min...6000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...-25 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...-10 °C
Momento di inerzia di massa	34.8 kgmm ²
Coppia trasmissibile	21 Nm
Peso prodotto	1310 g...1310 g
Codice interfaccia, attuatore	D60 D60C
Codice interfaccia, ingresso motore	100A
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)