

# Attuatore a pistone DFPK-75-20-S-T32-V4

Codice prodotto: 8198978

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione dell'attuatore valvola	75
Corsa	20 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Rilevamento posizione	Tramite indicatore meccanico
Funzione di controllo	Aperto tramite forza della molla, N/A
Pressione d'esercizio	0.5 MPa...1 MPa 72.5 psi...145 psi
Pressione di lavoro	5 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso prodotto	2539 g
Attacco pneumatico	Filetto femmina G1/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale coperchio	Fusione di acciaio inossidabile
Materiale guarnizioni	FPM
Materiale corpo	Fusione di acciaio inossidabile
Codice corpo	1.4408
Materiale stelo	Acciaio inossidabile ad alta lega