

# Kit assiale EAMM-A-N48-70GA-G2

Codice prodotto: 8199479

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	53.5 mm...53.5 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	6000 1/min...6000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...-25 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...-10 °C
Momento di inerzia di massa	39 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasmissibile	21 Nm
Peso prodotto	770 g...770 g
Codice interfaccia, attuatore	N48
Codice interfaccia, ingresso motore	70GA
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)