

Kit copertura VAVC-F12-SCC-20-P

Codice prodotto: 8201222

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|----------------------------------|---|
| Dimensione nominale DN | 20 |
| Protezione antideflagrante | Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Conformità PWIS | VDMA24364 zona III |
| Fluido | Vapore Olio idraulico a base di olio minerale Gas inerti Olio minerale Acqua Aria compressa filtrata, grado di filtrazione 200 µm Fluidi neutri |
| Nota sul fluido | I fluidi gassosi sono consentiti solo con afflusso tramite una sede valvola. |
| Temperatura del fluido | 100 °C...230 °C |
| Temperatura ambiente | 0 °C...60 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -10 °C...60 °C |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Peso prodotto | 363 g |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale coperchio | Acciaio inossidabile ad alta lega |
| Materiale guarnizione mandrino | PTFE |
| Materiale guarnizione della sede | PEEK |