

# Giunto EAMD-42-40-16-16X25-U

Codice prodotto: 8203726

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	16 mm
Diametro di montaggio 2	16 mm
Dimensione	42
Lunghezza nominale	40 mm...40 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	6000 1/min...6000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...-25 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...-25 °C
Momento di inerzia di massa	38 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasmissibile	21 Nm
Peso prodotto	194 g...194 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)